

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.236

Sivuseinä, jaettu pystysuoraan

Osavaltio: 2.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.236 - Sivuseinä, jaettu pystysuoraan VX IT:lle

Vertikaalisesti jaetut sivuseinät VX IT:lle



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausnro | VX 5301.236 |
| Hyödyt | Helppo käsiteltävyys Helppo lukitus pikalukoilla Optimaalinen pääsy kaikille asennuskomponenteille Avaaminen on mahdollista vain sisäpuolisten lukituselementtien kautta, mikä edellyttää vapaata pääsyä ovien kautta, mutta lisää pääsyturvallisuutta merkittävästi Yksittäisten sivulla olevien osien täydellinen purkaminen aina mahdollista ilman työkaluja |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | 2 sivuosaa Asennuskisko 6 saranaa 4 pikalukkoa Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Asennusohje | Pääsy etu- ja takaovien kautta on oltava varmistettu |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX IT Korkeus: = 2.000 mm Syvyys: = 1.000 mm |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 25 kg |
| Bruttopaino | 27,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 105,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Tuotekuvaus | Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20 |