

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.243

Sivuseinä, jaettu pystysuoraan

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.243 - Sivuseinä, jaettu pystysuoraan VX IT:lle

Vertikaalisesti jaetut sivuseinät VX IT:lle



ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.243
Hyödyt	Helppo käsiteltävyys Helppo lukitus pikalukoilla Optimaalinen pääsy kaikille asennuskomponenteille Avaaminen on mahdollista vain sisäpuolisten lukituselementtien kautta, mikä edellyttää vapaata pääsyä ovien kautta, mutta lisää pääsyturvallisuutta merkittävästi Yksittäisten sivulla olevien osien täydellinen purkaminen aina mahdollista ilman työkaluja
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	2 sivuosaa Asennuskisko 6 saranaa 4 pikalukkoa Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Pääsy etu- ja takaovien kautta on oltava varmistettu
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: = 2.200 mm Syvyys: = 800 mm

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Bruttopaino	25,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	97,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Tuotekuvaus	Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20