

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.254

# Sivuseinä, horisontaalisesti jaettu

Osavaltio: 6.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.254 - Sivuseinä, horisontaalisesti jaettu VX IT:lle

Sivuseinät, horisontaalisesti jaetut, VX IT:lle

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.254
Tuotekuvaus	IT-kaappijärjestelmien sulkemiseen, sekä yksittäisiin että rivitettyihin kaappeihin.
Hyödyt	Helppo käsiteltävyys Sivuseinän asentaminen ja nostaminen pois ilman työkaluja mahdollista Lukitus turvalukolla 3524 E Sisäpuolen lukitus integroitu
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Yläosa Alaosa 6 asennuskulmaa 2 lukon osaa Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: = 2.000 mm Syvyys: = 1.200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	21,7 kg
Bruttopaino	22,45 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	85,5 kg CO2 eq (Cat B)

# ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Tuotekuvaus	Sivuseinä, jaettu vaakasuoraan VX IT:tä varten. Kaapin korkeus 2000 mm, kaapin syvyys 1200 mm. Teräslevyä, pulverimaalattu, RAL 7035