

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.257

Sivuseinä, horisontaalisesti jaettu

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.257 - Sivuseinä, horisontaalisesti jaettu VX IT:lle

Sivuseinät, horisontaalisesti jaetut, VX IT:lle

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tilausnro | VX 5301.257 |
| Tuotekuvaus | IT-kaappijärjestelmien sulkemiseen, sekä yksittäisiin että rivitettyihin kaappeihin. |
| Hyödyt | Helppo käsiteltävyys Sivuseinän asentaminen ja nostaminen pois ilman työkaluja mahdollista Lukitus turvalukolla 3524 E Sisäpuolen lukitus integroitu |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Pulverimaalattu |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Yläosa Alaosa 6 asennuskulmaa 2 lukon osaa Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX IT Korkeus: = 2.200 mm Syvyys: = 1.000 mm |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan | IP 20 |
| Pohjamateriaali | Teräslevy |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 19,4 kg |
| Bruttopaino | 19,8 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 75,4 kg CO2 eq (Cat B) |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Tuotekuvaus | Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm. |