

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.264

Sivuseinä, horisontaalisesti jaettu

Osavaltio: 13.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.264 - Sivuseinä, horisontaalisesti jaettu VX IT:lle

Sivuseinät, horisontaalisesti jaetut, VX IT:lle

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.264
Tuotekuvaus	IT-kaappijärjestelmien sulkemiseen, sekä yksittäisiin että rivitettyihin kaappeihin.
Hyödyt	Helppo käsiteltävyys Sivuseinän asentaminen ja nostaminen pois ilman työkaluja mahdollista Lukitus turvalukolla 3524 E Sisäpuolen lukitus integroitu
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Yläosa Alaosa 6 asennuskulmaa 2 lukon osaa Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: = 2.450 mm Syvyys: = 1.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pohjamateriaali	Teräslevy
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	20 kg
Bruttopaino	22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	83,8 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Tuotekuvaus	Sivuseinä, jaettu vaakasuoraan VX IT:tä varten. Kaapin korkeus 2450 mm, Kaapin syvyys 1000 mm. Teräslevyä, pulverimaalattu, RAL 7035