

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.287

Erotusseinä, yksiosainen, sisääntyönnettävä

Osavaltio: 1.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.287 - Erotusseinä, yksiosainen, sisääntyönnettävä VX IT:lle

Erotusseinä, VX IT:lle. Asennetaan kahden VX IT -kaapin väliin.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.287
Tuotekuvaus	Asennetaan kahden rivitetyn kaapin väliin. Vasemmalla ja oikealla kulma-alueella olevalla poranreiällä Ø 40 mm kaapelien, putkijohtojen jne. läpivientiin. Poranreiät voidaan peittää oheisilla peitetulpilla.
Hyödyt	Yksinkertaisesti työnnettävissä sisään
Materiaali	Teräslevy, sinkitty
Toimitus	Erotusseinä 2 peitetulppaa
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Korkeus: = 2.200 mm Syvyys: = 1.000 mm
Asennusohje	Erotusseinän asentamiseen tarvitaan yksi 3 mm:n rivitysväli
Ohje	Rivityskiinnike käytettäväksi, ulkopuolelle, 3 mm Ei voida käyttää yhdessä rivitystiivisteen kanssa Mahdollinen tiiviste on poistettava ennen asennusta
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20 (kun peitetulpat on asennettu)
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	29 kg
Bruttopaino	29,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Tuotekuvaus	Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated