

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.310

Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 3 mm

Osavaltio: 19.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.310 - Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 3 mm VX IT:lle

VX IT -runkokehyksien rivitykseen erotusseinän avulla tai esiasennetun kaapin vaihtamiseksi samanlaiseen malliin tai integroidun rungon vaihtamiseksi Rittal LCP -jäähdytysratkaisuun.



ominaisuudet

Tilausno	VX 5301.310
Hyödyt	Telineiden tai LCP-laitteiden jälkikäteen tapahtuva vaihtaminen on mahdollista Varmistaa tarpeellisen 3 mm:n rivitysetäisyyden jälkiasennuksia varten
Käyttöalueet	Telineiden tai LCP-laitteiden jälkikäteen tapahtuvaan vaihtoon Yksiosaisten, sisään työnnettävien erotusseinien jälkeenpäin tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	sinkitty
Toimitus	4 rivityskiinnikettä, ulkopuolelle, 3 mm Rivitystiiviste 8 m Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Kaappirivin sisällä ulkomitta kasvaa kaappia kohden 2 mm Suurin mahdollinen IEC 60 529:n mukainen tiiveysluokka on IP 20.
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,78 kg
Bruttopaino	0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Tuotekuvaus	Rivityskiinnike 3mm ulkopuolelle VX IT -runkojen yhteenliittämistä varten. Soveltuu rivitykseen erotusseinän kanssa.