

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.310

Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 3 mm

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.310 - Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 3 mm VX IT:lle

VX IT -runkokehyksien rivitykseen erotusseinän avulla tai esiasennetun kaapin vaihtamiseksi samanlaiseen malliin tai integroidun rungon vaihtamiseksi Rittal LCP -jäähdytysratkaisuun.



ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--|
| Tilausno | VX 5301.310 |
| Hyödyt | Telineiden tai LCP-laitteiden jälkikäteen tapahtuva vaihtaminen on mahdollista Varmistaa tarpeellisen 3 mm:n rivitysetäisyyden jälkiasennuksia varten |
| Käyttöalueet | Telineiden tai LCP-laitteiden jälkikäteen tapahtuvaan vaihtoon Yksiosaisten, sisään työnnettävien erotusseinien jälkeenpäin tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | sinkitty |
| Toimitus | 4 rivityskiinnikettä, ulkopuolelle, 3 mm Rivitystiiviste 8 m Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Ohje | Kaappirivin sisällä ulkomitta kasvaa kaappia kohden 2 mm Suurin mahdollinen IEC 60 529:n mukainen tiiveysluokka on IP 20. |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX IT |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 0,78 kg |
| Bruttopaino | 0,86 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,4 kg CO2 eq (Cat B) |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |
| Tuotekuvaus | Rivityskiinnikkeet, ulkopuolelle, 3 mm, VX-, VX IT -kaappeihin. Rökkien tai LCP-laitteiden jälkikäteen tapahtuvaan vaihtoon, yksiosaisten, sisään työnnettävien erotusseinien jälkeempään tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen |