

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.312 Rivityspikakiinnike

Osavaltio: 20.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.312 - Rivityspikakiinnike VX IT, TS IT:lle

Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen TS IT -kaappeihin.



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.312
Tuotekuvaus	Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen VX/TS/TS IT -kaappeihin.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	sinkitty
Toimitus	4 rivityskiinnikettä, ulkopuolinen 2 rivityskiinnikettä, sisäpuolinen Rivitystiiviste 8 m Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Suurin mahdollinen IEC 60 529 mukainen tiiviysluokka on IP 54. Kotelointiluokan IP 54 saavuttamiseksi on lisäksi käytettävä artikkelia "Peitelevy, rivitys ylös VX TS:lle" ja tiivistenauhaa.
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	1,14 kg
Bruttopaino	1,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Rivityskiinnike VX- ja TS-runkojen yhteenliittämistä varten. 4 liitintä, ulkoinen, 2 liitintä, sisäinen, liitintiviste, 8 m.