

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.330

Pohjalevymoduulit, tuuletetut

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.330 - Pohjalevymoduulit, tuuletetut VX IT:lle

Pohjan sulkemiseen.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.330
Tuotekuvaus	Pohjan sulkemiseen.
Hyödyt	Suuri rei'itetty osuus kaapin passiivisen ilmastoinnin edistämiseksi Suodatinmatto on helppo vaihtaa yläkautta liu'uttamalla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Pohjalevymoduulit, tuuletetut Suodatinmatto Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan. Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
Mitat	Syvyys: 237,5 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,44 kg
Bruttopaino	1,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

ominaisuudet

Tuotekuvaus

VX IT gland plate module, ventilated, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, sheet steel