

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.333**

**Pohjalevymoduuli, yksiosainen,  
harjaslaippa**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.333 - Pohjalevymoduuli, yksiosainen, harjaslaippa VX IT:lle

Kaapelien sisäänvientiin alakautta.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.333
Rakenne	Yksiosainen, harjaslaipalla
Tuotekuvaus	Kaapelien sisäänvientiin alakautta.
Materiaali	Moduulilevy: teräslevy Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja Moduulilevy: teräslevy Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Pintakäsittely	Moduulilevy: sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan. Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
Ohje	Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
Mitat	Syvyys: 237,5 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,82 kg
Bruttopaino	2,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

# ominaisuudet

Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, one-piece, sheet steel