

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.335

**Pohjalevymoduuli, moniosainen,
harjaslaippa, erikoistiheää**

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.335 - Pohjalevymoduuli, moniosainen, harjaslaippa, erikoistiheä VX IT:lle

Kaapelien sisäänvientiin alakautta.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.335
Rakenne	kaksiosainen, harjaslaipalla
Tuotekuvaus	Kaapelien sisäänvientiin alakautta. Erityiset harjaslaipat, joissa on kaksisuuntaisesti asennetut harjat, lisäävät kaapelien sisäänviennin ollessa asennettuna oikein tiivyyttä ympäristöön nähden ja edistävät näin ilmastointia. Kaksiosaisen rakenteen avulla pohjamoduuliin voidaan tehdä jälkiasennuksia, vaikka johtimet on jo asennettu.
Materiaali	Moduulilevy: teräslevy Harjaslaippa: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja kaksiosainen, harjaslaipalla
Pintakäsittely	Moduulilevy: sinkitty
Toimitus	2 moduulilevy puolikasta ml. harjaslaippa, korkeatiheyksinen Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Useampien pohjalevymoduulien yhdistelmää tarvitaan, jotta pohjan voi yhdistää VX IT:hen kokonaan. Pohjalevymoduuli voidaan vaihtoehtoisesti yhdistää muiden 237,5 mm syvien pohjamoduulien kanssa.
Ohje	Harjaslaipalla varustetut pohjalevymoduulit eivät sovellu kaappeihin joilta vaaditaan IEC 60 529:n mukaista kotelointiluokkaa.
Mitat	Syvyys: 237,5 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	VX IT gland plate module with brush strip, for width 800 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel