


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.337

**Pohjalevysarja, moniosainen,
umpinainen**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.337 - Pohjalevysarja, moniosainen, umpinainen

VX IT:lle

Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin.

ominaisuudet

Tilausno	VX 5301.337
Tuotekuvaus	Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin. Suljettavan pohjalevymoduulin, syvyys 237,5 mm, tilalle voidaan valinnaisesti vaihtaa pohjalevymoduulivaihtoehtoja kaapelien sisäänvientiin.
Hyödyt	Yksittäisten moduulien järjestyksen voi valita vapaasti.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Pohjalevysarja Tiivistysnauha Sis. kiinnitystarvikkeet 1 pohjalevymoduuli, suljettu, syvyys: 75 mm 2 pohjalevymoduulia, suljettu, syvyys: 237,5 mm 1 työnnettävä levy, syvyys: 115 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,42 kg
Bruttopaino	6,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910

ominaisuudet

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 800 mm, sheet steel
