

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.341**

**Pohjalevysarja, moniosainen,  
umpinainen**

Osavaltio: 14.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.341 - Pohjalevysarja, moniosainen, umpinainen VX IT:lle

Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin.

## ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.341
Tuotekuvaus	Suljetuista pohjalevymoduuleista ja työnnettävästä levystä koostuva moniosainen pohjalevysarja kaapelien sisäänvientiin. Suljettavan pohjalevymoduulin, syvyys 237,5 mm, tilalle voidaan valinnaisesti vaihtaa pohjalevymoduulivaihtoehtoja kaapelien sisäänvientiin.
Hyödyt	Yksittäisten moduulien järjestyksen voi valita vapaasti.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Pohjalevysarja Tiivistysnauha Sis. kiinnitystarvikkeet 4 pohjalevymoduulia, suljettu, syvyys: 237,5 mm 1 työnnettävä levy, syvyys: 115 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 600 mm Syvyys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,7 kg
Bruttopaino	6,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Tuotekuvaus

VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1200 mm, sheet steel