


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Alumiininen laiteovi, yksiosainen

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Alumiininen laiteovi, yksiosainen VX IT:lle

Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle.



ominaisuudet

Tilausno	VX 5301.423
Tuotekuvaus	Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle.
Materiaali	Kehys: painevalettu alumiiniprofiili Pystysuora profiili: Alumiinia, eloksoitu Vaakasuora profiili: Alumiinia, maalattu Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Väri	VX-Komfort-kahva, saranat, vaakasuora profiili: RAL 9005 Pystysuora profiili: hopeanvärinen:
Toimitus	Ovi, jossa Comfort-kahva VX puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E 3 saranaa 180°, asennettu Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 105°

ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	16,142 kg
Bruttopaino	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section