

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Teräksinen laiteovi, jaettu pystysuoraan

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Teräksinen laiteovi, jaettu pystysuoraan VX IT:lle

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5301.437
Tuotekuvaus	Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Taakse asennettu laiteikkuna ja 4 pisteen tankolukko. Jaettu rakenne mahdollistaa kaapin tilaoptimoidun sijoituksen ja samalla hyvän käsiteltävyyden kaappirivien lyhyestä välimatkasta huolimatta.
Materiaali	Kehys: teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Kehys: RAL 7035 VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005
Toimitus	Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla 4 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon Sis. kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	32,7 kg
Bruttopaino	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm