


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.437

# Teräksinen laiteovi, jaettu pystysuoraan

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.437 - Teräksinen laiteovi, jaettu pystysuoraan VX IT:lle

Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5301.437
Tuotekuvaus	Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Taakse asennettu laiteikkuna ja 4 pisteen tankolukko. Jaettu rakenne mahdollistaa kaapin tilaoptimoidun sijoituksen ja samalla hyvän käsiteltävyyden kaappirivien lyhyestä välimatkasta huolimatta.
Materiaali	Kehys: teräslevy Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely	Pulverimaalattu
Väri	Kehys: RAL 7035 VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005
Toimitus	Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla 4 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon Sis. kiinnitystarvikkeet

# ominaisuudet

Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	32,7 kg
Bruttopaino	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Teräslevyreunainen kaksiosainen lasiovi, pystysuunnassa jaettu VX IT:lle. 4-pistelukituskisko. Kaapin leveys 800 mm, kaapin korkeus 2000 mm.