

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516 Rullamoduuli

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.516 - Rullamoduuli VX, VX IT

Yksinkertaiseen liikuttamiseen suoraan asennuspaikalla, myös jo varusteltujen kaappien ollessa kyseessä.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5301.516
Toimitus	1 kuljetusmoduuli, jossa 2 ohjauspyörää 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 kuljetuspyörää, kiinteät Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 556 mm Korkeus: 82,5 mm Syvyys: 203 mm
Asennusohje	Pohja-alueen on oltava avoin asennuspisteiden kohdalta.
Sopii:	Kaappityyppi: VX: = 600 mm Kaappityyppi: VX IT
Kuormitettavuus	Suurin sallittu kuorma: staattinen 15 000 N Suurin sallittu kuorma: dynaaminen 10 000 N
Ohje	Suurin sallittu kuormitettavuus (dynamic) 10 000 N koskee kuljetusta pyörillä tasaisella alustalla.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10 kg
Bruttopaino	10,3 kg
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Tuotekuvaus	Rullamoduuli VX IT leveydelle 600 mm: 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 ohjauspyörää + 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 kuljetuspyörää, kiinteät, Sis. Kiinnitystarvikkeet. Suurin sallittu kuorma: staattinen 15 000 N, dynaaminen 10 000 N