


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.518 Rullamoduuli

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.518 - Rullamoduuli VX, VX IT

Yksinkertaiseen liikuttamiseen suoraan asennuspaikalla, myös jo varusteltujen kaappien ollessa kyseessä.

## ominaisuudet

Tilausno	VX 5301.518
Toimitus	1 kuljetusmoduuli, jossa 2 ohjauspyörää 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 kuljetuspyörää, kiinteät Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Leveys: 756 mm Korkeus: 82,5 mm Syvyys: 79 mm
Asennusohje	Pohja-alueen on oltava avoin asennuspisteiden kohdalta.
Sopii:	Kaappityyppi: VX: = 800 mm Kaappityyppi: VX IT
Kuormitettavuus	Suurin sallittu kuorma: staattinen 15 000 N Suurin sallittu kuorma: dynaaminen 10 000 N
Ohje	Suurin sallittu kuormitettavuus (dynamic) 10 000 N koskee kuljetusta pyörillä tasaisella alustalla.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	11,5 kg
Bruttopaino	12,12 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Tuotekuvaus	Rullamoduuli VX IT leveydelle 800 mm: 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 ohjauspyörää + 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 kuljetuspyörää, kiinteät, Sis. Kiinnitystarvikkeet. Suurin sallittu kuorma: staattinen 15 000 N, dynaaminen 10 000 N