

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 5301.542

Teräslevyovi, yksiosainen,  
umpinainen

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.542 - Teräslevyovi, yksiosainen, umpinainen VX IT:lle

Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5301.542
Tuotekuvaus	Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	Ovi: RAL 7035 VX-Komfort-kahva: RAL 9005
Toimitus	Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofilisylinterille turvalukolla 3524 E 4 saranaa 130°, asennettu sisäpuolisesti Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 165° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 110°

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.200 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	34,45 kg
Bruttopaino	35,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished