

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu

Osavaltio: 9.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu VX IT:lle

Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausnro | DK 5301.561 |
| Tuotekuvaus | Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Vapaan pinnan ala perforoidussa levyosuudessa on n. 85 %. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Maalattu |
| Väri | Ovi: RAL 7035 VX-Komfort-kahva: RAL 9005 |
| Toimitus | Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofilisylinterille turvalukolla 3524 E 3 saranaa 130°, asennettu sisäpuolisesti Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Asennusohje | Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat |
| Ohje | Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 165° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 110° |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Sopii: | Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 600 mm Korkeus: = 2.000 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 12,2 kg |
| Bruttopaino | 13,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 50,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Tuotekuvaus | Teräslevyovi, yksiosainen, tuuletettu VX IT:lle. Tuulettuva pinta-ala on noin 85 % reiitetty. Kaapin leveys 600 mm, kaapin korkeus 2000 mm. |