


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.561

Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.561 - Teräslevyovi, yksiosainen, ilmastoitu VX IT:lle

Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.



ominaisuudet

Tilausno	DK 5301.561
Tuotekuvaus	Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Vapaan pinnan ala perforoidussa levyosuudessa on n. 85 %.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	Ovi: RAL 7035 VX-Komfort-kahva: RAL 9005
Toimitus	Ovi, jossa Komfort-kahva puoliprofilisylinterille turvalukolla 3524 E 3 saranaa 130°, asennettu sisäpuolisesti Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 165° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 110°

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 600 mm Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12,2 kg
Bruttopaino	13,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm