

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.602

Teräslevyovi, jaettu pystysuoraan,
umpinainen

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.602 - Teräslevyovi, jaettu pystysuoraan, umpinainen VX IT:lle

Vaihdeettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5301.602
Tuotekuvaus	Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Koska ovien kääntösäde on pieni, voidaan kaappirivien välistä etäisyyttä pienentää.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035 VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005
Toimitus	Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla 3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat

ominaisuudet

Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 600 mm Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	36 kg
Bruttopaino	41 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005