

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.612

# Teräslevyovi, jaettu pystysuoraan, umpinainen

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.612 - Teräslevyovi, jaettu pystysuoraan, umpinainen VX IT:lle

Vaihdeettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5301.612
Tuotekuvaus	Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Koska ovien kääntösäde on pieni, voidaan kaappirivien välistä etäisyyttä pienentää.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 7035 VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005
Toimitus	Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofiilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla 3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat

# ominaisuudet

Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	12 kg
Bruttopaino	15,25 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005