

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.652

# Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla

Osavaltio: 5.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.652 - Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla VX IT:lle

Vaihdetaan olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5301.652
Tuotekuvaus	Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Perforoitu osuus on n. 85 % oven pinnasta.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	Ovi: RAL 7035 VX-Komfort-kahva, saranat: RAL 9005
Toimitus	Pystysuoraan jaettu ovi, jossa VX Comfort -kahva puoliprofilisylinterille turvalukolla 3524 E, oikealla 3 saranaa 180°, asennettu kuhunkin ovipuoliskoon Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Jotta 180° ovenavauskulma säilyy rivitettäessä, kaappiin on vaihdettava 180° rivityssaranat
Ohje	Yksittäisen kaapin oven avautumiskulma maks. 240° Rivitetyn kaapin oven avautumiskulma maks. 160°

# ominaisuudet

Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: 800 mm Korkeus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	15 kg
Bruttopaino	15,8 kg
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	Teräslevyovi, pystysuunnassa jaettu, tuuletettu VX IT:lle. Tuulettuva pinta-ala on noin 85 % rei'itetty. Kaapin leveys: 800 mm, kaapin korkeus: 2000 mm.