

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.003 Ilmanohjauslevy

Osavaltio: 5.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.003 - Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.



ominaisuudet

| | |
|----------------|---|
| Tilausnro | DK 5302.003 |
| Tuotekuvaus | Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen. |
| Hyödyt | Pystysuora harjaslaippa, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä. |
| Käyttöalueet | Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä. |
| Materiaali | teräslevy Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB |
| Pintakäsittely | Maalattu |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | 2 pystysuuntaista peitelevyä 2 vaakasuuntaista peitelevyä 4 harjalistaa 4 solu-PU-vahtokappaletta Sis. kiinnitystarvikkeet 6 peitepaneelia, 482,6 mm (19 tuumaa), 1 HE |

ominaisuudet

| | |
|--------------------|---|
| Asennusohje | <p>Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiiin että taaimmaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Laipion sisäpuolelle integroidut 482,6 mm:n (19 tuuman) asennusaukot voivat valinnaisesti lukittua liitettyihin peitepaneeliin, käytä muiden rakennekomponenttien asennukseen tai kaapelinohjaukseen. Huomioi tuotekohtainen toimitussisältö.</p> |
| Sopii: | <p>Leveys: = 800 mm Korkeus: = 1.800 mm</p> |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,001 kg |
| Bruttopaino | 0,001 kg |
| Tullitariffinimike | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Tuotekuvaus | <p>Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 800x1800 mm, RAL 9005</p> |