

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.012 Ilmanohjuslevy

Osavaltio: 5.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.012 - Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.



## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.012
Hyödyt	Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen Pystysuora harjaslaippa, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet	Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali	teräslevy Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	2 pystysuuntaista peitelevyä 2 vaakasuuntaista peitelevyä 4 harjalistaa 4 solu-PU-vahtokappaletta Sis. kiinnitystarvikkeet

# ominaisuudet

Asennusohje	<p>Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiiin että taaimmaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiiin 19" profiilikiskoihin.</p> <p>Laipion sisäpuolelle integroidut 482,6 mm:n (19 tuuman) asennusaukot voivat valinnaisesti lukittua liitettyihin peitepaneeleihin, käytä muiden rakennekomponenttien asennukseen tai kaapelinohjaukseen. Huomioi tuotekohtainen toimitussisältö.</p>
Sopii:	<p>Leveys: = 600 mm Korkeus: = 1.800 mm</p>
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,276 kg
Bruttopaino	2,278 kg
Tullitariffinimike	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Tuotekuvaus	<p>Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1800 mm, RAL 9005</p>