

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.025 Kombi-kiskot

Osavaltio: 17.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.025 - Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Yhdistelmä C-profiilikiskosta, kaapelien kiinnittämiseen kaapelipidikkeillä, ja kaapelivientikiskosta, jossa on vasarapääkiinnittimet kaapelin ohjaamiseen. Kaapelit voidaan kiinnittää kaapelipidikkeillä, nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä yhdistelmäkiskoon ja niiden vetokuormitusta vähentää tällä tavoin.

ominaisuudet

Tilausno	VX 5302.025
Tuotekuvaus	Yhdistelmä C-profiilikiskosta, kaapelien kiinnittämiseen kaapelipidikkeillä, ja kaapelivientikiskosta, jossa on vasarapääkiinnittimet kaapelin ohjaamiseen. Kaapelit voidaan kiinnittää kaapelipidikkeillä, nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä yhdistelmäkiskoon ja niiden vetokuormitusta vähentää tällä tavoin.
Hyödyt	Asennus mahdollinen sekä kaapin rungon ulko- että sisätasoon
Käyttöalueet	VX-rungolla ohjattujen kaapelien kaapelinojaukseen ja jännityksen poistoon
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	Suora ruuviliitos kaapin rungon pystytukien välillä
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT Leveys: = 1.200 mm Syvyys: = 1.200 mm
Sopii leveydelle	1 200 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2,8 kg
Bruttopaino	3,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)

ominaisuudet

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Combination rail for VX IT, for cable routing and strain relief of routed cables on the VX frame structure, for enclosure width 1,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm