


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026 Kombi-kiskot

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

ominaisuudet

Tilausnro	IT 5302.026
Käyttöalueet	Kaapelinohjaukseen ja jännityksen poistoon 482,6 mm (19") -tasolla
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitysmateriaalin kombi-kiskoon, ilman kiinnityslisävarusteita kaapelin kiinnittämiseen
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm:n (19 tuuman) asennustason sisäpuolella, 482,6 mm:n (19 tuuman) järjestelmäuraan
Mitat	Korkeus: 1 U
Sopii:	Kaappityyppi: TS IT VX IT TX CableNet
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	1,348 kg
Bruttopaino	1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Combination rail, 1 U, for 482.6 mm (19"), for cable routing and strain relief at the 19" level, for installation within the 19" mounting level or at the 19" system punchings