

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.027

Potentiaalintasaussarja

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.027 - Potentiaalintasaussarja VX IT:lle

Keskeinen maadoituskohta 0,3 mm pitkän maadoitusjohdon avulla yksinkertaiseen liittämiseen kotelon runkoon maadoitus-/potentiaalintasausverkossa (RBC-liitäntäkohta).

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.027
Tuotekuvaus	Kotelorungon keskeinen maadoituskohta kotelon yksinkertaisen liittämisen maadoitus-/potentiaalintasausverkkoon (RBC-liitäntäkohta).
Käyttöalueet	Läpikäyvän, keskeisen potentiaalintasauksen luomiseksi kaikille asennetuille komponenteille tai olemassa olevan toimintamaadoituksen varmistamiseksi DIN EN 50 310 -standardin mukaan
Toimintotapa	Kaikkien laakaosien yhdistäminen keskusmaadoituskohtana toimivaan runkoon samalla kun kaikki asennuskomponentit kytketään samaan potentiaaliin kosketuksessa olevalla kiinnitysvälineellä tai erillisellä maadoituspunoksella
Toimitus	7 maadoituspunosta (4 mm ²), UL Style 1015 AWG 12, oville ja lisävarusteena käytettäville sivuseinille Keskitetty maadoituspiste Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje	Jos sähköammattilainen on loppusovelluksen osalta arvioinut riskin eikä tuloksena ollut lisääntyneitä riskipotentiaalia, suojamaadoitustoimenpiteitä ei tarvita
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,26 kg
Bruttopaino	0,265 kg
Tullitariffinimike	85444290
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Potential equalisation kit for VX IT, to establish seamless central potential equalisation between all installed components and/or to ensure functional earthing in accordance with DIN EN 50 310