

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.033

**Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus,
raskas kuorma**

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.033 - Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus, raskas kuorma VX IT:lle

Asennettavaksi etumaisen ja takimaisen kiinnitystason väliin 19":n standard-profiilikiskoihin ja 19":n dynamic-profiilikiskoihin VX IT -kaapeissa.



ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.033
Tuotekuvaus	Järjestelmärei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
Hyödyt	Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
Käyttöalueet	Kiinnitykseen etumaisen ja takimaisen 19 tuuman asennustason väliin Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus	2 000 N staattinen
Ohje	Tukipinta/kisko 35 mm
Asennusmahdollisuudet	19":n standard-profiilikisko: tasoetäisyydelle 620/ 645 mm 19":n dynamic-profiilikisko: tasoetäisyys 600/625 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,18 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	2,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Liukukisko,2 U,kiinteä asennus,raskas kuorma VX IT:lle. Järjestelmän rei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.