

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

**Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus,
raskas kuorma**

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.034 - Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus, raskas kuorma VX IT:lle

Asennettavaksi etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin 19":n standard-profiilikiskoihin ja 19":n dynamic-profiilikiskoihin VX IT -kaapeissa.



ominaisuudet

Tilausno	VX 5302.034
Tuotekuvaus	Järjestelmärei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
Hyödyt	Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
Käyttöalueet	Kiinnitykseen etumaisen ja takimmaisen 19 tuuman asennustason väliin Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus	2 000 N staattinen
Ohje	Tukipinta/kisko 35 mm
Asennusmahdollisuudet	19":n standard-profiilikisko: tasoetäisyydelle 720/ 745 mm 19":n dynamic-profiilikisko: tasoetäisyys 700/725 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,36 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	2,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Liukukisko,2 U,kiinteä asennus,raskas kuorma VX IT:lle. Asennetaan etummaisena ja takimmaisena kiinnitystasoon vakiin.