

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.035

Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa säädettävät

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.035 - Liukukiskot, 1 U, syvyysuunnassa säädettävät VX IT-, TE-, TX CableNet-kaapeille

Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.



ominaisuudet

Tilausno	DK 5302.035
Hyödyt	Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin. EIA-järjestelmärei'ityksen kaikkia kolme kiinnitysreikää voidaan käyttää asennuskomponenttien ruuvikiinnitykseen. Vaihtoehtoisesti suora kiinnitys 482,6 mm (19") järjestelmärei'itykseen on mahdollinen TE 8000:ssa.
Käyttöalueet	Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon. Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen. Säädettävissä 19 tuuman kiskojen välisen etäisyyden mukaan.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse 19 tuuman standard-profiilikiskoille 19 tuuman dynamic-profiilikiskoille
Kuormitettavuus	1500 N
Ohje	Tukipinta/kisko 25 mm

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TE TX CableNet
Tasojen väli	600 - 825 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,86 kg
Bruttopaino	3,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Liukukisko, 1 U, säädettävä syvyys, VX IT -profiilikiskoille standard ja dynamic, TS IT L -profiilikiskoille, TE-asennuskehykselle, asennettavaksi etummaiseen kiinnitystasoon, kantavuus 1500 N.