

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5302.041

**Digitaalinen kytkentäkaapin
sisälämpötilan näyttö ja säädin**

Osavaltio: 28.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5302.041 - Digitaalinen kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttö ja säädin integroitu 1 U:n kytkentäpaneeliin

ominaisuudet

Tilausnro	SK 5302.041
Tuotekuvaus	Sis. Kaapelikiinnityksen liitäntäkaapelia varten sekä asennusalustan merkintälistalle.
Tekniset tiedot	Kolmimerkkinen 7-segmenttinäyttö Vaihdettavissa °C/°F 1800 mm pitkällä NTC-anturilla Kaksi relelähtöä vaihto- ja sulkeutuviksi koskettimiksi (maks. kuormitettavuus 230 V, 6 A) Vapaasti valittava hystereesialue
Väri	RAL 9005
Pakkausyksikkö	1 kpl
Säätöalue	5 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Nettopaino	0,66 kg
Bruttopaino	0,86 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Tuotekuvaus	Digitaalinen kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttö ja säädin integroitu 1 U:n kytkentäpaneeliin. Kolmimerkkinen 7-segmenttinäyttö, Vaihdettavissa °C/°F, 1800 mm pitkällä NTC-anturilla, Kaksi relelähtöä vaihto- ja sulkeutuviksi koskettimiksi (maks. kuormitettavuus 230 V, 6 A) Vapaasti valittava hystereesialue