


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19 tuuman kaapelisilta, syvyssäädettävä

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.042 - 19 tuuman kaapelisilta, syvyssäädettävä

Kaapelisilta tarjoaa 19 tuuman asennustason sisällä integroidun kaapelinohjausmahdollisuuden etu- ja taka-asennustason välillä kaappien sisällä.

ominaisuudet

Tilausnro	IT 5302.042
Tuotekuvaus	Helppokäyttöinen mahdollisuus viedä integroitu kaapeliläpivienti 19" etu- ja taka-asennustason välillä kaapin asennustason sisällä.
Hyödyt	Etupuolella kaapeliläpivienti harjalistan kautta kaapeliläpivientialueen lämpöliitosta varten Suora kaapeliläpivienti täydennystason ja komponentin välillä taustapuolelta tapahtuvan irrotuksen yhteydessä, optimaalinen kaapeliläpivienti, kun kytkin asennetaan taakse Täysin syvyssäädettävä kaapelisillan muuttuvan portaattoman ulosvedon avulla Ilmavirtojen hallintaan Ylhäällä auki, yksinkertaiseen jälkiasennukseen myös jo läpivietyjen kaapelien osalta Kaapelisiltaa voidaan laajentaa ylöspäin 1 U:lla käyttämällä toista harjalistalla varustettua kaapelinläpivientipaneelia
Materiaali	teräslevy Harjaslaippa: Muovia, UL 94-V0
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Kaapelisilta Harjaslaippa
Asennusmahdollisuudet	Kiinnitykseen etummaisesta ja takimmaisesta 19 tuuman asennustason väliin
Tasojen väli	500 - 750 mm
Korkeusyksiköt	1 U
Kuormitettavuus (staattinen)	150 N
Sopii:	kaapista riippumattomaan asennukseen

ominaisuudet

Ohje	Kiinnitysmateriaalit tilataan erikseen
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,8 kg
Bruttopaino	7,239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co ² e
Tullitariffinimike	73269098
Tuotekuvaus	19 tuuman kaapelisilta, syvyssäädettävä, 500–750 mm, RAL 9005