

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

**Kaapelikouru, säädettävä
syvyysuunnassa**

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Kaapelikouru, säädettävä syvyysuunnassa VX IT, TE 8000 -kaappeihin

Suojattuun kaapelien ohjaukseen etu- ja takasivun asennusalueiden välillä.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.043
Tuotekuvaus	Suojattuun kaapelien ohjaukseen etu- ja takasivun asennusalueiden välillä.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	Profiilikiskojärjestelmä VX IT Standard TX Cable Net -profiilikiskojärjestelmä TS IT -profiilikiskojärjestelmä
Installation position in 19" area	VX IT Standard: min. 510 mm – maks. 710 mm, vaihtoehtoisella kiinnityksellä 415–615 mm TX CableNet: min. 510 mm – maks. 710 mm, vaihtoehtoisella kiinnityksellä 415–615 mm TS IT: min. 510 mm – maks. 710 mm, vaihtoehtoisella kiinnityksellä 415 mm – 615 mm
Pituus	350: 550 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,74 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	1,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005