


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Syvyysuunnassa säädettävä vedonpoistokisko

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.044 - Syvyysuunnassa säädettävä vedonpoistokisko VX IT, TE:lle

VX IT:lle ja TE:lle. Mahdollistaa pituuden säädön kiinnitysetäisyyden mukaan kahden 19 tuuman asennuskiskon väliin.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.044
Hyödyt	Kiskojen säädettävyys syvyysuunnassa mahdollistaa pituuden sovittamisen kiinnitysetäisyyden mukaan kahden 19 tuuman asennuskiskon väliin.
Käyttöalueet	Kaapelien ohjaukseen kaapin rungossa ja kaapelien vedonpoistoon. Kaapelit voidaan kiinnittää nippusiteillä tai tarrakiinnikkeillä vedonpoistokiskoihin. Kaapelinvedonpoistokiskot voidaan asentaa suoraan 19 tuuman asennusrunkoon taakse poikittain tai kaapin syvyysuuntaan kahden runkoprofiilin väliin. Lisäruuvikiinnitys varmistaa rakenteen tukevuden.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. Kiinnitystarvikkeet
Tasojen väli	350 - 550 mm
Ohje	Kiinnitysmitta + 170 mm = 19":n tasoetäisyys VX IT standard - kaapissa Kiinnitysmitta + 175 mm = 19":n tasoetäisyys VX IT dynamic - kaapissa
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,67 kg
Bruttopaino	0,687 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Cable clamp rail, depth-adjustable for VX IT, TE, for cable routing on the enclosure frame and for strain relief of the routed cables. The cables can be attached to the cable clamp rails with cable ties or velcro fasteners.