

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.046 Kaapelisormi

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.046 - Kaapelisormi VX IT:lle

HE-kohtaiseen kaapelinohjaukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.046
Rakenne	VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
Tuotekuvaus	Jäsennettyyn kaapelinohjaukseen 19 tuuman asennustasoon 1 HE-vaiheissa.
Hyödyt	Yksinkertainen asennus ilman työkaluja lukitsemalla suoraan 19 tuuman profiilikiskoon
Materiaali	Muovia UL 94-V0 mukaan PA6-muovi , halogeeniton
Väri	RAL 9005
Asennusmahdollisuudet	Asentaminen sekä etu- että takaprofiilikiskoon on mahdollista sekä etupuolelta että sivulta
Ohje	Voidaan käyttää yhdessä ilmanohjauslevyjien kanssa.
Mitat	Leveys: 25 mm Pituus: 261 mm
Korkeusyksiköt	6 U
Pakkausyksikkö	14 kpl
Nettopaino	1,652 kg
Bruttopaino	1,677 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Cable finger, 6 U, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, for structured cable routing on the 19" mounting level in 1 U increments. Plastic in accordance with UL 94-V0