

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.053 Kaapelikouru

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.053 - Kaapelikouru VX IT, TX CableNet, Data Rackille

Kaapelikouru, molemmin puolin saranoitu, irrotettava kourun peitelevy.

## ominaisuudet

Tilausnro	DK 5302.053
Tuotekuvaus	19" asennustason sivuun kiinnitettävä kaapelikanava. Kaapeleita on helppo operoida saranoitujen kourukansien avulla, jotka ovat tarvittaessa irroitettavissa. Myös kourun taka- ja sivuseinissä on aukotukset kaapeloinnin helpottamiseksi. Kourussa oleviin kaapelisormiin on kiinnitetty erillisiä tukia joihin kaapelit voidaan kiinnittää. Kaapelikanava on mahdollista kiinnittää myös ruuveilla. Ilmanohajuksen optimoimiseksi kaapelikanavaan voidaan liittää VX IT harjastiiviste.
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Suuri pakkaustiheys U-suunnassa jaetun kaapeliohjauksen ansiosta. Rivitys selät vastakkain. Kaapelikouru käytettävissä laipioelementtinä ilmaoikosulkujen varalta kylmäkulkukoteloinnissa Kaapeliläpiviennit, lukittavat, varustettavissa 1 HE - asennusstandardin mukaisilla laajennuskomponenteilla
Tekniset tiedot	Integroidut 19 tuuman asennusaukot (1 U): 6 kpl
Materiaali	teräslevy Muovi UL 94-HB mukaan
Väri	RAL 9005
Toimitus	Kaapelikouru 2 peitelevyä 14 kaapelisormeaa, , 6 U 10 kaapelinpitotukea Sis. kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt	47 U
Sopii:	Ei yhdisteltävissä 19 tuuman kiinnityskulmiin, dynaaminen, VX IT:lle

# ominaisuudet

Ohje	Sisärakenteen ollessa symmetrinen VX IT -kaappityypissä ei yhdisteltävissä 19":n dynamic-profilikiskoihin, sisärakenteen ollessa epäsymmetrinen yksipuolinen asennus on mahdollinen.
Mitat	Leveys: 109,5 mm Syvyys: 314,5 mm Pituus: 2.099 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT TX CableNet Leveys: = 800 mm Korkeus: = 2.200 mm = 2.200 mm
Sopii leveydelle	800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	10,2 kg
Bruttopaino	10,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Cable duct, 47 U, for concealed cable routing. For enclosure width 800 mm, for enclosure height VX IT 2200 mm