

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.102

Profilikiskot standard, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.102 - Profiilikiskot standard, 482,6 mm (19") VX IT:lle

Soveltuu tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon. L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.102
Rakenne	VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle
Tuotekuvaus	Soveltuu tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon. L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan.
Hyödyt	Integroidut, kaksisuuntaiset runkokerkinnät Integroitu järjestelmäura etuosan ja sivun HE-rasterissa, sallii kaapelinohjauselementtien HE-kohtaisen asennuksen kaapeloinnin rakenteisiin
Tekniset tiedot	Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla U-rasterissa Potentialitasaus asennustason sisäpuolella ja kiinnitysrungolla toteutetaan kiinnityselementeillä Tuumainen kiinnitysaukko sis. HE-keski kiinnityksen standardin EIA 310 E mukaan
Käyttöalueet	Tuumaisen kiinnitystason asennukseen VX IT -kotelojärjestelmän sisäpuolelle
Materiaali	Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely	Pohjamaalaus
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennuspaikka	eteen

ominaisuudet

Asennusmahdollisuudet	Vaihtoehtoisina asennusleveyksinä 21" – 24", toteutus riippuu valitusta kiinnitystavasta ja kotelon mitoista
Asennusohje	Kiinnitykseen tarvitaan poikkipalkki sekä syvyysuuntainen kisko tai asennuskulma Erihausten kiinnitysmahdollisuuksien käyttö riippuu kulloinkin käytettävän kotelon mitoista
Sopii:	Korkeus: = 24 U = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	4,4 kg
Bruttopaino	4,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 24 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005