


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.112

# Syvyysuuntaiset kiskot

Osavaltio: 7.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.112 - Syvyysuuntaiset kiskot 482,6 mm:n (19 tuuman) profiilikiskoille

L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

## ominaisuudet

|                |   |
|----------------|---|
| Tilausnro      | VX 5302.112   |
| Rakenne        | VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle   |
| Tuotekuvaus    | Tuumaisten profiilikiskojen kiinnitykseen.  |
| Hyödyt         | Erityisen korkea kuormituksenkesto, jopa 15 000 N<br>Parempi kuorman jakaantuminen lisää vakautta<br>Symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenne mahdollinen<br>Lisää tilaa kaapelinohjaukseen tai Liquid Cooling Unit (LCU) -<br>nestejäähdytysyksikön integrointiin yksisivuiseen, epäsymmetriseen<br>(sivulle siirrettyyn) asennukseen<br>Optimaalinen tuumaisten profiilikiskojen integrointiin vaihtoehtoista<br>21, 23 tai 24 tuuman komponenttien rakennetta varten |
| Materiaali     | teräslevy   |
| Pintakäsittely | Maalattu  |
| Väri           | RAL 9005  |
| Toimitus       | Syvyysäättö<br>Sis. kiinnitystarvikkeet<br>4 syvyysuuntaista kiskoa (2 ylös, 2 alas)  |
| Asennusohje    | Profiilikiskojen kiinnittämiseen, kaappeihin joiden syvyys on > 1000 mm ja leveys > 600 mm, tarvitaan lisäksi VX IT:n kannatinkisko   |
| Sopii:         | Kaappityyppi: VX IT, standard<br>Leveys: > 600 mm<br>Syvyys: = 1.200 mm   |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl   |
| Nettopaino     | 9,6 kg  |
| Bruttopaino    | 10,3 kg   |

## ominaisuudet

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 41 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Ohje PCF-luokkaan       | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse                              |
| Tullitariffinimike      | 73269098   |
| ETIM 9                  | EC002620   |
| ECLASS 8.0              | 27189261   |
| Tuotekuvaus             | Syvyysuuntainen kisko 19"-profilikiskojen asennukseen. Kaapin leveys: > 600 mm, kaapin syvyys: = 1 200 mm, teräslevy, maalattu, RAL 9005 |

## Hyväksynät

---

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Selitykset | Valmistajan vakuutus |
|------------|----------------------|