

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.120 Kaapelihylly

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.120 - Kaapelihylly VX, VX IT

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkko- ja palvelinsovelluksissa.



ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausnro | VX 5302.120 |
| Hyödyt | Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen. Integroitu monitoimireikä kaapeliohjauselementtien kiinnitykseen Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE - rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta |
| Käyttöalueet | Pystysuoraan kaapeliohjaukseen ja jännityksen poistoon verkko- ja palvelinsovelluksissa |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Maalattu |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Asennusmahdollisuudet | VX IT -runkorakenne katto- ja pohjakehikon välissä, koko rungon matkalla 800 mm leveissä VX IT -kaapeissa on vaihtoehtona ruuviliitos ylemmän ja alemman syvyytysten välillä |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Asennusohje | Asennetaan kaapin koko syvyydelle runkotelineeseen pikakiinnityksellä. Asennettaessa 800 mm leveisiin kaappeihin ylimääräinen kiinnitys 19 tuuman rakenteen syvyysuuntaiseen kiskoon on mahdollinen |
| Mitat | Leveys: 145 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX VX IT Korkeus: = 2.000 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 4,4 kg |
| Bruttopaino | 4,56 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 18,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000047 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Tuotekuvaus | Kaapelihylly, VX, VX IT, pystysuoraan kaapelin reititykseen ja vedonpoistoon. Leveys 145 mm. 1 kpl. 2000mm korkeaan VX-runkoon. |