

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.120 Kaapelihylly

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.120 - Kaapelihylly VX, VX IT

Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkko- ja palvelinsovelluksissa.



## ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.120
Hyödyt	Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja. Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen. Integroitu monitoimireikä kaapeliohjauselementtien kiinnitykseen Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE - rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta
Käyttöalueet	Pystysuoraan kaapeliohjaukseen ja jännityksen poistoon verkko- ja palvelinsovelluksissa
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	VX IT -runkorakenne katto- ja pohjakehikon välissä, koko rungon matkalla 800 mm leveissä VX IT -kaapeissa on vaihtoehtona ruuviliitos ylemmän ja alemman syvyystuen välillä

# ominaisuudet

Asennusohje	Asennetaan kaapin koko syvyydelle runkotelineeseen pikakiinnityksellä. Asennettaessa 800 mm leveisiin kaappeihin ylimääräinen kiinnitys 19 tuuman rakenteen syvyysuuntaiseen kiskoon on mahdollinen
Mitat	Leveys: 145 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX VX IT Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,4 kg
Bruttopaino	4,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Tuotekuvaus	Kaapelihylly, VX, VX IT, pystysuoraan kaapelin reititykseen ja vedonpoistoon. Leveys 145 mm. 1 kpl. 2000mm korkeaan VX-runkoon.