


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.123

Profiilikiskojen lisäkiinnitys

Osavaltio: 4.8.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.123 - Profiilikiskojen lisäkiinnitys VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle

Profiilikiskojen lisäkiinnitys VX IT:lle, epätasaisesti jakautuneen kuormituksen tasaamiseksi.

ominaisuudet

Tilausno	IT 5302.123
Tuotekuvaus	Estää profiilikiskojen vääntymisen kuormituksen ollessa epätasainen. Kiinnitetään suoraan profiilikiskon ja VX-runkotelineen ulomman asennustason asennusprofiilin väliin.
Hyödyt	19 tuuman osakokoonpano käytettävissä myös yksittäiskiinnityksenä
Käyttöalueet	482,6 mm:n (19 tuuman) standard-profiilikiskon kiinnittämiseen ulommalle asennustasolle
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0.24
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
EAN	4028177955516
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234