

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.124

Profilikiskojen lisäkiinnitys

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.124 - Profiilikiskojen lisäkiinnitys VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle

Profiilikiskojen lisäkiinnitys VX IT:lle, epätasaisesti jakautuneen kuormituksen tasaamiseksi.

ominaisuudet

Tilausno	IT 5302.124
Tuotekuvaus	Estää profiilikiskojen vääntymisen kuormituksen ollessa epätasainen. Kiinnitetään suoraan profiilikiskon ja VX-runkotelineen ulomman asennustason asennusprofiilin väliin.
Hyödyt	19 tuuman osakokoonpano käytettävissä myös yksittäiskiinnityksenä
Käyttöalueet	482,6 mm:n (19 tuuman) standard-profiilikiskon kiinnittämiseen ulommalle asennustasolle
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:	Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,4 kg
Bruttopaino	0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19"
mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19")
mounting angle standard onto the outer mounting level, for
enclosure width 800 mm