

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.153

Profilikiskot dynamic, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.153 - Profiilikiskot dynamic, 482,6 mm (19") VX IT:lle

Profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Tilausnro | VX 5302.153 |
| Tuotekuvaus | Tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon soveltuvana L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan. |
| Hyödyt | Integroidut, kaksisuuntaiset runkomerkinnot Integroitu järjestelmäura etuosan ja sivun HE-rasterissa, sallii kaapelinohjauslementtien HE-kohtaisen asennuksen kaapeloinnin rakenteisiin |
| Tekniset tiedot | Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla U-rasterissa Potentialitasaus asennustason sisäpuolella ja kiinnitysrungolla toteutetaan kiinnityselementeillä Tuumainen kiinnitysaukko sis. HE-keski kiinnityksen standardin EIA 310 E mukaan |
| Käyttöalueet | Tuumaisen kiinnitystason asennukseen VX IT -kotelojärjestelmän sisäpuolelle |
| Materiaali | Teräslevy, 2,5 mm |
| Pintakäsittely | Pohjamaalaus |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Asennuspaikka | taakse |
| Asennusmahdollisuudet | Vaihtoehtoisina asennusleveyksinä 21" – 24", toteutus riippuu valitusta kiinnitystavasta ja kotelon mitoista |

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|--|
| Asennusohje | Kiinnitykseen tarvitaan poikkipalkki sekä syvyysuuntainen kisko tai asennuskulma Erihausten kiinnitysmahdollisuuksien käyttö riippuu kulloinkin käytettävän kotelon mitoista |
| Sopii: | Korkeus: = 38 U = 1.800 mm |
| Pakkausyksikkö | 2 kpl |
| Nettopaino | 12 kg |
| Bruttopaino | 12,32 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 46,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 38 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005 |

Hyväksynät

| | |
|------------|----------------------|
| Selitykset | Valmistajan vakuutus |
|------------|----------------------|