

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.155

Profilikiskot dynamic, 482,6 mm (19")

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.155 - Profiilikiskot dynamic, 482,6 mm (19") VX IT:lle

Profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.155
Rakenne	VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
Tuotekuvaus	Tuumaisen asennustason asennukseen tai tuumaiseen osakokoonpanoon soveltuvana L-muotoinen rakenne mahdollistaa kaikkien käytössä olevien palvelinjärjestelmien asennussarjojen suoran kiinnittämisen, jolloin ne voidaan kiinnittää suoraan 19 tuuman järjestelmäuraan.
Hyödyt	Integroidut, kaksisuuntaiset runkomerkinnot Integroitu järjestelmäura etuosan ja sivun HE-rasterissa, sallii kaapelinojauselementtien HE-kohtaisen asennuksen kaapeloinnin rakenteisiin
Tekniset tiedot	Pyöreät ja nelikulmaiset rei'itykset sivulla U-rasterissa Potentialitasaus asennustason sisäpuolella ja kiinnitysrungolla toteutetaan kiinnityselementeillä Tuumainen kiinnitysaukko sis. HE-keski kiinnityksen standardin EIA 310 E mukaan
Käyttöalueet	Tuumaisen kiinnitystason asennukseen VX IT -kotelojärjestelmän sisäpuolelle
Materiaali	Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely	Pohjamaalaus
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennuspaikka	taakse
Asennusmahdollisuudet	Vaihtoehtoisina asennusleveyksinä 21" – 24", toteutus riippuu valitusta kiinnitystavasta ja kotelon mitoista

ominaisuudet

Asennusohje	Kiinnitykseen tarvitaan poikkipalkki sekä syvyysuuntainen kisko tai asennuskulma Erihausten kiinnitysmahdollisuuksien käyttö riippuu kulloinkin käytettävän kotelon mitoista
Sopii:	Korkeus: = 42 U = 2.000 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	13,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	52 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 42 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------