


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.160 Kiinnityskulma

Osavaltio: 12.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.160 - Kiinnityskulma VX IT 19":n profiilikiskoille

Mounting bracket for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks.

ominaisuudet

| | |
|-------------------------|---|
| Tilausnro | VX 5302.160 |
| Rakenne | VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle |
| Tuotekuvaus | 19" profiilikiskojen kiinnitykseen VX IT -verkko-/palvelinkaapeissa. |
| Hyödyt | Profiilikiskojen potentiaalintasaus toteutetaan suoraan kiinnityksellä |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Maalattu |
| Väri | RAL 9005 |
| Toimitus | Sis. kiinnitystarvikkeet |
| Sopii: | Leveys: = 600 mm |
| Pakkausyksikkö | 4 kpl |
| Nettopaino | 0,68 kg |
| Bruttopaino | 0,793 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73182900 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Tuotekuvaus | Asennuskulma VX IT 19" profiilikiskoille, dynamic, tuumamittaisten profiilikiskojen kiinnitykseen,, VX IT -verkko-/palvelinkaapeissa. 600 mm leveissä räkeissä kiinnitys tapahtuu suoraan runkoon |

Hyväksynnät

Selitykset

Valmistajan vakuutus