

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.161

Syvyysuuntaiset kiskot

Osavaltio: 14.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.161 - Syvyyssuuntaiset kiskot 482,6 mm:n (19 tuuman) profiilikiskoille

L-muotoiset profiilikiskot, myös palvelinjärjestelmien asennussarjoihin.

ominaisuudet

Tilausnro	VX 5302.161
Rakenne	VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
Tuotekuvaus	Tuumaisten profiilikiskojen kiinnitykseen.
Hyödyt	Erityisen korkea kuormituksenkesto, jopa 15 000 N Parempi kuorman jakaantuminen lisää vakautta Symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenne mahdollinen Lisää tilaa kaapelinohjaukseen tai Liquid Cooling Unit (LCU) - nestejäähdytysyksikön integrointiin yksisivuiseen, epäsymmetriseen (sivulle siirrettyyn) asennukseen Optimaalinen tuumaisten profiilikiskojen integrointiin vaihtoehtoista 21, 23 tai 24 tuuman komponenttien rakennetta varten
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Syvyysäättö Sis. kiinnitystarvikkeet 4 syvyyssuuntaista kiskoa (2 ylös, 2 alas)
Asennusohje	Profiilikiskojen kiinnittämiseen, kaappeihin joiden syvyys on > 1000 mm ja leveys > 600 mm, tarvitaan lisäksi VX IT:n kannatinkisko
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT, dynamic Leveys: > 600 mm Syvyys: = 1.000 mm
Pakausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	10 kg
Bruttopaino	10,36 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Syvyysasuuntainen kisko 19"-profiilikiskojen asennukseen. Kaapin leveys: > 600 mm, kaapin syvyys = 1 000 mm, teräslevy, maalattu, RAL 9005

Hyväksynät

Selitykset	Valmistajan vakuutus
------------	----------------------