

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.168 Poikittaispalkki

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.168 - Poikittaispalkki VX IT 19":n profiilikiskoille

Tuumamittaisten profiilikiskojen syvyydeltään ja leveydeltään vaihtelevaan kiinnitykseen, dynamic, alle 800 mm leveisiin VX IT -verkko-/palvelinkaappeihin.

ominaisuudet

Tilausnro	VX IT 5302.168
Rakenne	VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle
Tuotekuvaus	Tuumamittaisen standard-profiilikiskon leveydeltään vaihtelevaan kiinnitykseen 800 mm leveisiin VX IT -verkko-/palvelinkaappeihin.
Hyödyt	Symmetrinen tai epäsymmetrinen rakenne mahdollinen Lisää tilaa kaapelinohjaukseen tai Liquid Cooling Unit (LCU) - nestejäähdytysyksikön integrointiin yksisivuiseen, epäsymmetriseen (sivulle siirrettyyn) asennukseen Optimaalinen tuumaisten profiilikiskojen integrointiin vaihtoehtoista 21, 23 tai 24 tuuman komponenttien rakennetta varten Integroidun laiteilmastoinnin energiatehokkuuden lisäämiseen, sallii tuumaisen asennustason ympärillä olevan alueen peittämisen ilmanohjauslevyjen avulla ja näin jäähdyttävän ilmavirran säättämisen valikoivasti ja poistoilmavirran pienentämisen
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Maalattu
Väri	RAL 9005
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus	Asennustason enimmäiskuormitus tällä poikkipalkilla on 7 500 N asennustasoa kohden tai 15 000 N / kaappia kohden.
Asennusohje	Kiinnitys tehdään suoraan runkoon. Käyttö koskee vain profiilikiskojen alapuolta. Yläosaan lisätään poikkikiskojen avulla VX IT -kaappiin standard- profiilikisko 5302167. Profiilikiskojen ruuvaamiseksi poikkipalkkeihin tarvitaan lisäksi asennuskulma VX IT 19":n profiilikiskoille 5302169.

ominaisuudet

Sopii:	Kaappityyppi: VX IT Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	6,1 kg
Bruttopaino	6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	VX IT -poikkikisko 19":n dynamic-profiilikiskoon, tuumamittaisten profiilikiskojen syvyydeltään ja leveydeltään vaihtelevaan kiinnitykseen, dynamic, alle 800 mm leveisiin VX IT -verkko-/ palvelinkaappeihin.